


品番：EA829HM-0.2C

品名：No 2x64/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)



販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	寸法
長い	● 仕切方向、下段では ● 切削刃の傾斜が浅い ● 切削刃の傾斜が浅い
短い	● 切削刃が鋭い

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼(Fe)の含有率で最も高い鋼種である。HSS鋼は、鋼(Fe)の含有率で最も高い鋼種である。HSS鋼(ハイス)は、鋼(Fe)の含有率で最も高い鋼種である。HSS鋼(ハイス)は、鋼(Fe)の含有率で最も高い鋼種である。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	No.2×64	全長(mm)	42
■巾	2.5mm	喰付	1.5P
シャンク径(mm)	3	ねじ長(mm)	9.5
溝数	3	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.