

品番：EA829HS-3B


品名：3/8" x32/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)



販売価格	3,780円(税抜) / 4,158円(税込)		
カタログ価格	3,780円(税抜) / 4,158円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さを指数化して表す。鋼の成分中に、炭素(C)と、クロム(Cr)、バナジウム(V)、ニッケル(Ni)などの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、球状化の熱処理が施される。また、硬さを比較すると、炭素鋼に比べては劣るが、著性に優れている。



切削時の留意点について	
切削速度	低速
送り	標準
切削液	推奨

切削時の留意点について	
切削速度	低速
送り	標準
切削液	推奨

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	3/8" x32 UNEF	全長(mm)	75
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	24	シャンク径(mm)	7
首下長(mm)	41	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	26
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.