

品番 : EA829HV-113

品名 : M 4x 0.7/ 5P/120mm ハンドタップ° (ロング /HSSE)



販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



切削部の長さについて	
短い	● 切削力低下、切削速度低下
長い	● 切削力低下、切削速度低下 ● 切削部の加工精度が低下 ● 切削屑が排出しにくい ● 工具寿命が短い



M4x0.7 5P	
規格	JIS B 0203
材質	HSSE
全長	120
ねじ長	13
シャンク径	5
溝数	3
重量	18
■巾	4
■長	7

## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M4×0.7	全長(mm)	120
喰付	5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
ねじ長(mm)	13	シャンク径(mm)	5
被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	18	■長(mm)	7
■巾(mm)	4		

止り穴・通り穴用。

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.