

品番：EA829HV-274

品名：M10x 1.5/1.5P/120mm ハンドタップ° (ロング / HSSE)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,070円(税抜) / 4,477円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,070円(税抜) / 4,477円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/25 18:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0901ページ                      |      |   |



| ねじ径の長さについて |                          |
|------------|--------------------------|
| 短い         | ■ ねじの下向きに<br>● ねじの長さの調整  |
| 長い         | ● ねじの長さの調整<br>● ねじの長さの調整 |



| ねじ径の長さについて |                          |
|------------|--------------------------|
| 短い         | ■ ねじの下向きに<br>● ねじの長さの調整  |
| 長い         | ● ねじの長さの調整<br>● ねじの長さの調整 |

### 仕様

|         |                 |     |   |
|---------|-----------------|-----|---|
| メーカー    | オーエスジー (OSG)    | 型番  | EX-LT STD   |
| 呼び      | M10×1.5         | 精度  | OH2   |
| 喰付      | 1.5P            | 全長  | 120mm   |
| ねじ長     | 24mm            | 首下長 | 41mm  |
| シャンク径   | 7mm             | ■長  | 8mm   |
| ■巾      | 5.5mm           | 溝数  | 4   |
| 突き出しセンチ | なし              | 被削材 | 中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 材質      | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量  | 41g   |

止り穴・通り穴用

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

