

品番：EA829HV-72

品名：M2.6x0.45/1.5P/ 80mm ハンドタップ (ロング / HSSE)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,990円(税抜) / 4,389円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,990円(税抜) / 4,389円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 18:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0901ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|---------|-----------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-LT STD |
| 呼び | M2.6×0.45 | 精度 | OH1 |
| 喰付 | 1.5P | 全長 | 80mm |
| ねじ長 | 14mm | シャンク径 | 3mm |
| ■長 | 5mm | ■巾 | 2.5mm |
| 溝数 | 3 | 突き出しセンタ | あり |
| 被削材 | 中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量 | 6g | | |

止り穴・通り穴用

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

