

品番：EA829HV-93


品名：M 3x 0.5/ 5P/120mm ハンドタップ (ロング / HSSE)



販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



ねじの長さについて	
短い	・ねじの下向きに ・ねじの先端が鋭い
長い	・ねじの先端が鈍い ・ねじの先端が鋭い



## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M3×0.5	精度	OH1
喰付	5P	全長	120mm
ねじ長	11mm	首下長	19mm
シャンク径	4mm	■長	6mm
■巾	3.2mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	12g

止り穴・通り穴用

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

