


品番 : EA829JV-312

品名 : M12x1.75 ホ° イントップ° (HSSE/ISO/TiNコート)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 7,240円(税抜) / 7,964円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,240円(税抜) / 7,964円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/26 01:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|----------|-------|----------------|
| 呼び | M12×1.75 | 全長 | 110mm |
| 溝長 | 29mm | シャンク径 | 9mm |
| ■巾 | 7mm | 喰付 | 4~5P |
| 材質 | HSSE | 対応被削材 | スチール、鋳鉄、熱可塑性樹脂 |
| TiNコーティング | | | |
| メートルねじ(ISOねじ)のねじ切り用 | | | |
| 通り穴用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.