

品番 : EA829JV-403

品名 : M 3x0.50 スパイラルタップ(HSSE/ISO)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 6,530円(税抜) / 7,183円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,530円(税抜) / 7,183円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/26 01:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--|----------|-------|------------------------------|
| 呼び | M3×0.5 | 全長 | 56mm |
| ねじ長 | 5mm | シャンク径 | 3.5mm |
| 喰付 | 2~3P | ■巾 | 2.7mm |
| 溝数 | 3 | 対応被削材 | スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂 |
| 材質 | HSSE(PM) | | |
| ISOメートルねじ(DIN 13)の切削用 | | | |
| HSS-E PMにより、極めて高い耐摩耗性と靱性を実現。 | | | |
| HARDLUBEコーティングにより、表面摩擦を低減し、安定した切りくずを排出します。 | | | |
| 40°右ねじれスパイラル溝 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.