

品番：EA829JV-405

品名：M 5x0.80 スパイラルタップ(HSSE/ISO)



販売価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
カタログ価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	EA
カタログページ			



#### 仕様

呼び	M5×0.8	全長	70mm
ねじ長	8mm	シャンク径	6.0mm
喰付	2~3P	■巾	4.9mm
溝数	3	対応被削材	スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂
材質	HSSE(PM)		

ISOメートルねじ(DIN 13)の切削用

HSS-E PMにより、極めて高い耐摩耗性と靱性を実現。

HARDLUBEコーティングにより、表面摩擦を低減し、安定した切りくずを排出します。

40°右ねじれスパイラル溝

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.