


品番 : EA829JV-410

品名 : M10x1.50 スパイラルタップ(HSSE/ISO)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 22:50現在)		
商品入数	1	販売単位	EA
カタログページ			



仕様

呼び	M10×1.5	全長	100mm
ねじ長	15mm	シャンク径	10.0mm
喰付	2~3P	■巾	8.0mm
溝数	3	対応被削材	スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂
材質	HSSE(PM)		

ISOメートルねじ(DIN 13)の切削用

HSS-E PMにより、極めて高い耐摩耗性と靱性を実現。

HARDLUBEコーティングにより、表面摩擦を低減し、安定した切りくずを排出します。

40°右ねじれスパイラル溝

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.