品番: EA829PC-10DA

品名: M10x0.75 ポイントタップ(HSSE)



販売価格	3,550円 (税抜)/3,905円(税込)					
カタログ価 格	3,550円(税抜)/3,905円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 07:58現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ	0930ページ					



切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。

仕様

TT 10,						
メーカー	オーエスジー(OSG) 型番		EX-POT STD			
呼び	M10×0.75	全長(mm)	75			
喰付	5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)			
入数	1本	ねじ長(mm)	24			
シャンク径(mm)	7	溝数	3			
精度表記	STD	精度	OH2			
重量(g)	29	■巾	5.5mm			
■長	8mm	首下長(mm)	41			
突出しセンタ(mm)	_	対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど			
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に						

株式会社エスコ