品番: EA829PC-12F

品名: M12x 0.5 ポイントタップ(HSSE)



販売価格	<b>5,650円</b> (税抜)/ 6,215円(税込)					
カタログ価 格	5,650円(税抜)/6,215円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/13 07:58現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ	0930ページ					



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-POT STD
呼び	M12×0.5	全長(mm)	82
喰付	5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
入数	1本	ねじ長(mm)	29
シャンク径(mm)	8.5	溝数	3
精度表記	STD	精度	OH2
重量(g)	45	■巾	6.5mm
■長	9mm	首下長(mm)	48
突出しセンタ(mm)	_	対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
一般用。炭素鋼、合金鋼及	していま なび非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する	被削材に	,

切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。

## 株式会社エスコ