品番: EA829PC-14CA

品名: M14x1.25 ポイントタップ(HSSE)



販売価格	<b>5,690円</b> (税抜)/ 6,259円(税込)				
カタログ価 格	5,690円(税抜)/6,259円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/13 08:00現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0930ページ				



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-POT STD			
呼び	M14×1.25	全長(mm)	88			
喰付	5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)			
入数	1本	ねじ長(mm)	30			
シャンク径(mm)	10.5	溝数	3			
精度表記	STD	精度	ОНЗ			
重量(g)	71	■巾	8mm			
■長	11mm	首下長(mm)	48			
突出しセンタ(mm)	_					
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に						
切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。						
対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど					