品番: EA829PC-27D

品名: M27x 1.0 ポイントタップ(HSSE)



| 販売価格 | 34,000円 (税抜)/37,400円(税込) | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価格 | 34,000円(税抜)/37,400円(税込) | | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/13 07:58現在) | | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | | |
| カタログ ページ | 0930ページ | | | | | |



仕様

| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-POT STD | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|--|--|--|
| 呼び | M27×1 | 全長(mm) | 130 | | | |
| 喰付 | 5P | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | | | |
| 入数 | 1本 | ねじ長(mm) | 45 | | | |
| シャンク径(mm) | 20 | 溝数 | 3 | | | |
| 精度表記 | STD | 精度 | OH2 | | | |
| 重量(g) | 348 | ■巾 | 15mm | | | |
| ■長 | 18mm | 首下長(mm) | 71 | | | |
| 突出しセンタ(mm) | _ | 対応被削材 | 中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど | | | |
| 一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に | | | | | | |
| | | | | | | |

切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。

株式会社エスコ