

品番：EA829PC-36


品名：M36x 4.0 ポイントタップ(HSSE)



販売価格	43,800円(税抜) / 48,180円(税込)		
カタログ価格	43,800円(税抜) / 48,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



ねじ部の長さについて	
ねじ	● ねじの長さ、下向きに
長い	● ねじの長さ、上向きに
短い	● ねじの長さ、両向きに



## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-POT STD
呼び	M36×4	精度表記	STD
精度	OH5	喰付	5P
全長	155mm	ねじ長	57mm
首下長	82mm	シャンク径	28mm
■長	24mm	■巾	21mm
溝数	4	突き出しセンチ	なし
対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど	材質	高バナジウムハイス (HSSE)
重量	721g		

一般用  
炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に適しています。

切り屑を確実に前に押し出しますので、切り屑障害の心配はありません。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.