品番: EA829PC-5CA

品名: M 5x0.75 ポイントタップ(HSSE)



販売価格	<b>2,220円</b> (税抜)/ 2,442円(税込)					
カタログ価 格	2,220円(税抜)/2,442円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/13 08:00現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0930ページ					



## 仕様

工事				
メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-POT STD	
呼び	M5×0.75	全長(mm)	60	
喰付	5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)	
入数	1本	ねじ長(mm)	16	
シャンク径(mm)	5.5	溝数	3	
精度表記	STD	精度	OH2	
重量(g)	11	■巾	4.5mm	
■長	7mm	首下長(mm)	24	
突出しセンタ(mm)	2.2	対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど	
一般用。炭素鋼、合金鋼)	ー みび非鉄金属の切り層がコイル状に連続する	被削材に	,	

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に

切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。

## 株式会社エスコ