品番: EA829PC-8BA

品名: M 8x 1.0 ポイントタップ(HSSE)



販売価格	<b>2,150円</b> (税抜)/ 2,365円(税込)					
カタログ価 格	2,150円(税抜)/2,365円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/13 07:58現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ	0930ページ					



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-POT STD	
呼び	M8×1	全長(mm)	70	
喰付	5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)	
入数	1本	ねじ長(mm)	22	
シャンク径(mm)	6.2	溝数	3	
精度表記	STD	精度	OH2	
重量(g)	19	■巾	5mm	
■長	8mm	首下長(mm)	37	
突出しセンタ(mm)	3.5	対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど	
一般用。炭素鋼、合金鋼及	している。 なび非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する	被削材に		

切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。

## 株式会社エスコ