品番: EA829PC-8DA

品名: M 8x 0.5 ポイントタップ(HSSE)



販売価格	<b>3,220円</b> (税抜)/3,542円(税込)					
カタログ価 格	3,220円(税抜)/3,542円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/13 07:56現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ	0930ページ					



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-POT STD
呼び	M8×0.5	全長(mm)	70
喰付	5P	材質	高バナジウムハイス (HSSE)
入数	1本	ねじ長(mm)	22
シャンク径(mm)	6.2	溝数	3
精度表記	STD	精度	OH2
重量(g)	20	■巾	5mm
■長	8mm	首下長(mm)	37
突出しセンタ(mm)	3.5	対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチッ クなど
一般用。炭素鋼、合金鋼及	て で非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する	被削材に	1

切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。

## 株式会社エスコ