

品番：EA829PE-10CA

品名：M10x 1.0 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,110円(税抜) / 5,621円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,110円(税抜) / 5,621円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2024/05/21 00:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0947ページ                      |      |   |



#### 仕様

|            |   |         |                 |
|------------|---|---------|-----------------|
| メーカー       | オーエスジー (OSG)  | 型番      | V-POT STD       |
| 呼び         | M10×1   | 全長(mm)  | 75              |
| 喰付         | 5P  | 材質      | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 精度表記       | STD   | 精度      | OH3             |
| ねじ長(mm)    | 24  | 首下長(mm) | 41              |
| シャンク径      | 7mm   | 溝数      | 3               |
| 突出しセンチ(mm) | —   | 重量(g)   | 29              |
| ■巾(mm)     | 5.5   | ■長(mm)  | 11              |
| 被削材        | 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、タグタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金、熱可塑性プラスチック |         |                 |

#### Vコーティング(表示処理)

軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。  
特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。  
また、ドライタッピングにも効果を発揮します。

代替品

|   |  |
|---|--|
|  | <p>品番 EA829PE-10CB<br/>コメント 変更点:材質</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.