

品番：EA829PE-10CB

品名：M10x1.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)



販売価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
カタログ価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	A-POT
ツールNo.	8325124	呼び	M10×1
精度表記	STD	精度	OH3
喰付	5P	全長	75mm
ねじ長	24mm	首下長	41mm
シャンク径	7mm	■長	8mm
■巾	5.5mm	溝数	3
突き出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼・軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、調質鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	27g

Vコーティング(表面処理)

軟質材から硬質材まで幅広く適用します。

特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。

また、ドライタッピングにも効果を発揮。

材質CPMとは、粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。

特徴:金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靱性が強い材質になります。

コバルトを含有する材料を使用しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.