

品番：EA829PE-24AA

品名：M24x3.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)



販売価格	27,400円(税抜)／30,140円(税込)		
カタログ価格	27,400円(税抜)／30,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/15 20:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	A-POT
ツールNo.	8325197	呼び	M24×3
全長(mm)	120	喰付	5P
材質	CPM(粉末ハイス)	ねじ長(mm)	45
首下長(mm)	66	シャンク径(mm)	19
■巾(mm)	15	■長(mm)	18
突出しセンチ長(mm)	－	溝数	3
重量(g)	265	精度表記	STD
精度	OH5	被削材	低炭素鋼・軟鋼(C～0.25%)◎ 中炭素鋼(C0.25%～0.45%)◎ 高炭素鋼(C0.45%～)◎ 合金鋼◎ 調質鋼(25～35HRC)◎ 調質鋼(35～45HRC)○ ステンレス鋼(～35HRC)◎ 工具鋼○ 鋳鋼◎ ダクタイル鋳鉄◎ 銅○ 黄銅○ 黄銅鋳物○

		青銅○ アルミニウム圧延材○ アルミニウム合金鋳物○ マグネシウム合金鋳物○ 亜鉛合金鋳物○ チタン合金○
Vコーティング(表面処理)		
軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。		
材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。 特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靱性が強い材質になります。 コバルトを含有する材料を使用しています。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.