

品番：EA829PF-10BA

品名：M10x1.25 ポイントタップ (HSSE TiN コーティング)



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



ねじ径の長さについて	
ねじ	● ねじの長さ
全長	● ねじの長さ + シャンク径
首下長	● ねじの長さ - シャンク径



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-POT STD
呼び	M10×1.25	精度表記	STD
精度	OH3	喰付	5P
全長	75mm	ねじ長	24mm
首下長	41mm	シャンク径	7mm
■長	8mm	■巾	5.5mm
溝数	3	突き出しセンタ	なし
対応被削材	ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
重量	28g		

TiNコーティング(表面処理)

ステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

