



品番：EA829PF-12A


品名：M12x1.75 ホ[°]イントタップ[°] (HSSE TiN コーティング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,860円(税抜) / 6,446円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,860円(税抜) / 6,446円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0895ページ | | |



| ねじ径の長さについて | |
|------------|----------------------|
| ねじ | ● ねじの長さ |
| 全長 | ● ねじの長さ + 首下長 |
| 首下長 | ● ねじの長さ + 全長 - ねじの長さ |



仕様

| | | | |
|-------|-------------------------|---------|------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | TIN-POT STD |
| 呼び | M12×1.75 | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH4 | 喰付 | 5P |
| 全長 | 82mm | ねじ長 | 29mm |
| 首下長 | 48mm | シャンク径 | 8.5mm |
| ■長 | 9mm | ■巾 | 6.5mm |
| 溝数 | 3 | 突き出しセンタ | なし |
| 対応被削材 | ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど | 材質 | HSSE (高バナジウムハイス) |
| 重量 | 44g | | |

TiNコーティング(表面処理)

ステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

