

品番 : EA829PF-16BA

品名 : M16x 1.5 ㇰ° イントタツプ° (HSSE TiN コーティング°)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 23:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-POT STD
呼び	M16×1.5	全長(mm)	95
喰付	5P	入数	1本
シャンク径(mm)	12.5	精度表記	STD
精度	OH3	ねじ長(mm)	32
首下長(mm)	52	溝数	3
突出しセンチ	—	重量(g)	101
■巾	10mm	■長	13mm
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	対応被削材	ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど
TiNコーティング(表面処理)			
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

