



品番：EA829PF-20BA


品名：M20x 1.5 ホ° イントップ° (HSSE TiN コーティング°)



販売価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



ねじ径の長さについて	
ねじ	● ねじの長さ
全長	● 全長
首下長	● 首下長
■ 巾	● 巾



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-POT STD
呼び	M20×1.5	精度表記	STD
精度	OH4	喰付	5P
全長	105mm	ねじ長	37mm
首下長	58mm	シャンク径	15mm
■長	15mm	■巾	12mm
溝数	3	突き出しセンタ	なし
対応被削材	ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
重量	153g		

TiNコーティング(表面処理)

ステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

