

品番：EA829PG-16BA

品名：M16x 1.5 ホ イントップ° (難削材用/粉末ハイス)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0895ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------------------------|---------|-------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | CPM-POT STD |
| 呼び | M16×1.5 | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH3 | 喰付 | 5P |
| 全長 | 95mm | ねじ長 | 32mm |
| 首下長 | 52mm | シャンク径 | 12.5mm |
| ■長 | 13mm | ■巾 | 10mm |
| 溝数 | 4 | 突き出しセンタ | なし |
| 被削材 | 高炭素鋼、調質鋼、工具鋼、ダクタイル 鋳鉄、チタン合金、Ni基合金 | 材質 | 粉末ハイス(CPM) |
| 重量 | 100g | | |

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.