

品番 : EA829PG-4A

品名 : M 4x 0.7 ポイントタップ° (難削材用/粉末ハイ)



販売価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
カタログ価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	CPM-POT STD
呼び	M4×0.7	全長(mm)	52
噸付	5P	材質	粉末ハイス(CPM)
精度表記	STD	精度	OH3
ねじ長(mm)	13	首下長(mm)	21
シャンク径	5mm	溝数	3
突出しセンタ(mm)	1.7	重量(g)	7
■巾(mm)	4	■長(mm)	7

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.