

品番：EA829PH-1.7

品名：M1.7x0.35 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,120円(税抜) / 3,432円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,120円(税抜) / 3,432円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ                      |      |   |



### 仕様

|        |              |      |                 |
|--------|--------------|------|-----------------|
| メーカー   | オーエスジー (OSG) | 型番   | EX-SUS-POT STD  |
| 呼び     | M1.7×0.35    | 精度表記 | STD             |
| 精度     | OH1          | 喰付   | 4P              |
| 全長     | 36mm         | ねじ長  | 11mm            |
| シャンク径  | 3mm          | ■長   | 5mm             |
| ■巾     | 2.5mm        | 溝数   | 2               |
| 突出しセンタ | あり           | 材質   | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量     | 3g           |      |                 |

ホモ処理(表面処理)

通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.