

品番：EA829PH-10C

品名：M10x 1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 01:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M10×1	精度表記	STD
精度	OH3	喰付	4P
全長	75mm	ねじ長	24mm
首下長	41mm	シャンク径	7mm
■長	8mm	■巾	5.5mm
溝数	3	突出しセンタ	なし
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	28g
ホモ処理(表面処理)			
通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.