


品番：EA829PH-16A

品名：M16x 2.0 ポイントタップ(ステン用/HSSE)



販売価格	6,660円(税抜)／7,326円(税込)		
カタログ価格	6,660円(税抜)／7,326円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 12:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M16×2	全長(mm)	95
喰付	4P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH3
ねじ長(mm)	32	首下長(mm)	52
シャンク径(mm)	12.5	■巾	10mm
■長	13mm	溝数	3
突出しセンチ	－	重量(g)	101
ホモ処理(表面処理)			
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靱なニッケルクロムマンガン鋼などに			
通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.