

品番：EA829PJ-10

品名：M10x 1.5 ホ° イントップ° (難削材用/ロング)



販売価格	9,100円(税抜) / 10,010円(税込)		
カタログ価格	9,100円(税抜) / 10,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



切削の長さについて	
短い	■ 逃げが浅く、下り直前に
長い	■ 逃げが深くなり、切削が不安定になる



切削の長さについて	
短い	■ 逃げが浅く、下り直前に
長い	■ 逃げが深くなり、切削が不安定になる



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-LT-POT STD
呼び	M10×1.5	精度	OH3
食付	5P	全長	150mm
ねじ長	24mm	首下長	41mm
シャンク径	7mm	■長	8mm
■巾	5.5mm	溝数	3
突き出しセンタ	なし	対応被削材	高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	53g
ノンコート			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.