

品番：EA829PJ-20B

品名：M20x 1.5 ホ° イントップ° (難削材用/ロング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 26,800円(税抜) / 29,480円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 26,800円(税抜) / 29,480円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ                      |      |   |



| 選材の目安について |              |
|-----------|--------------|
| 短い        | ■ 溝の深さ、下り直前に |
| 長い        | ■ 溝の深さ、下り直前に |



| 選材の目安について |              |
|-----------|--------------|
| 短い        | ■ 溝の深さ、下り直前に |
| 長い        | ■ 溝の深さ、下り直前に |

| 選材の目安について |              |
|-----------|--------------|
| 短い        | ■ 溝の深さ、下り直前に |
| 長い        | ■ 溝の深さ、下り直前に |

#### 仕様

|         |              |       |                          |
|---------|--------------|-------|--------------------------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG) | 型番    | CPM-LT-POT STD           |
| 呼び      | M20×1.5      | 精度    | STD                      |
| 食付      | 5P           | 全長    | 150mm                    |
| ねじ長     | 37mm         | 首下長   | 58mm                     |
| シャンク径   | 15mm         | ■長    | 15mm                     |
| ■巾      | 12mm         | 溝数    | 4                        |
| 突き出しセンタ | なし           | 対応被削材 | 高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など |
| 材質      | CPM(粉末ハイス)   | 重量    | 226g                     |

ノンコート

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.