



品番：EA829PJ-24

品名：M24x 3.0 ホ° イントップ° (難削材用/ロング)



販売価格	43,300円(税抜) / 47,630円(税込)		
カタログ価格	43,300円(税抜) / 47,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-LT-POT STD
呼び	M24×3	精度	STD
食付	5P	全長	200mm
ねじ長	45mm	首下長	66mm
シャンク径	19mm	■長	18mm
■巾	15mm	溝数	4
突き出しセンタ	なし	対応被削材	高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	452g

ノンコート

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.