

品番：EA829PJ-4

品名：M 4x 0.7 ホ[°]イントタップ[°] (難削材用/ロング)



販売価格	4,650円(税抜) / 5,115円(税込)		
カタログ価格	4,650円(税抜) / 5,115円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 01:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



タップの長さについて	
短い	■ 逃げが浅く、下り直ぐに ■ 切削力が増える
長い	■ 逃げが深く、切削力が弱 ■ 切削力が増える



タップの長さについて	
短い	■ 逃げが浅く、下り直ぐに ■ 切削力が増える
長い	■ 逃げが深く、切削力が弱 ■ 切削力が増える



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-LT-POT STD
呼び	M4×0.7	精度	OH3
食付	5P	全長	100mm
ねじ長	13mm	首下長	21mm
シャンク径	5mm	■長	7mm
■巾	4mm	溝数	3
突き出しセンタ	あり	対応被削材	高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	16g
ノンコート			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.