

品番：EA829PJ-6

品名：M 6x 1.0 ホ° イントップ° (難削材用/ロング)



販売価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
カタログ価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



選材の目安について	
短い	※本製品の寸法は、
長い	※本製品の寸法は、



選材の目安について	
短い	※本製品の寸法は、
長い	※本製品の寸法は、

選材の目安について	
短い	※本製品の寸法は、
長い	※本製品の寸法は、

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-LT-POT STD
呼び	M6×1	精度	OH3
食付	5P	全長	100mm
ねじ長	19mm	首下長	29mm
シャンク径	6mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
突き出しセンタ	あり	対応被削材	高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	24g
ノンコート			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.