

品番：EA829PK-14B

品名：M14x 2.0/200mm ホ° インタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 09:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M14×2
全長(mm)	200	食付	4P
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	10.5
■巾(mm)	8	■長(mm)	11
溝数	3	精度	STD
対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック		
ホモ処理			

代替品

	品番 EA829PH-14A コメント 仕様をご確認ください
--	---

