

品番：EA829PK-16

品名：M16x 2.0/200mm ホ°イントタップ° (ステンレス用/ロング°)



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 04:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの下に、下向きに
長い	■ ねじの下に、上向きに



項目	値
全長	200mm
首下長	52mm
シャンク径	12.5mm
■長	13mm
■巾	10mm

項目	値
精度	OH3
食付	4P
材質	HSSE(高バナジウムハイス)

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M16×2	精度	OH3
食付	4P	全長	200mm
ねじ長	32mm	首下長	52mm
シャンク径	12.5mm	■長	13mm
■巾	10mm	溝数	3
突き出しセンタ	なし	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	201g

ホモ処理

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.