

品番：EA829PK-4

品名：M 4x 0.7/100mm ホ° イントタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	3,320円(税抜) / 3,652円(税込)		
カタログ価格	3,320円(税抜) / 3,652円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの長さ、下り側には ■ ねじの長さ、上り側には
長い	■ ねじの長さ、上り側には ■ ねじの長さ、下り側には



項目	値
ねじの長さ	13mm
全長	100mm
首下長	21mm
シャンク径	5mm
■ 巾	4mm
溝数	3

項目	値
ねじの長さ	13mm
全長	100mm
首下長	21mm
シャンク径	5mm
■ 巾	4mm
溝数	3

#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M4×0.7	精度	OH2
食付	4P	全長	100mm
ねじ長	13mm	首下長	21mm
シャンク径	5mm	■ 長	7mm
■ 巾	4mm	溝数	3
突き出しセンタ	あり	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	16g
ホモ処理			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.