

品番：EA829PK-4B

品名：M 4x 0.7/150mm ホ° イントタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
カタログ価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの下に、下穴がないと、切削が困難です。
長い	■ ねじの下に、下穴がないと、切削が困難です。



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの下に、下穴がないと、切削が困難です。
長い	■ ねじの下に、下穴がないと、切削が困難です。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M4×0.7	精度	OH2
食付	4P	全長	150mm
ねじ長	13mm	首下長	21mm
シャンク径	5mm	■長	7mm
■巾	4mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	23g
ホモ処理			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.