


品番 : EA829PK-5

品名 : M 5x 0.8/100mm ホ° インタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/19 09:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0931ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M5×0.8
全長(mm)	100	食付	4P
ねじ長(mm)	16	シャンク径(mm)	5.5
■巾(mm)	4.5	■長(mm)	7
溝数	3	精度	STD
対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック		
ホモ処理			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.