

品番：EA829PK-5

品名：M 5x 0.8/100mm ホ° イントップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	2,850円(税抜) / 3,135円(税込)		
カタログ価格	2,850円(税抜) / 3,135円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 02:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの長さ、下り側には ● ねじの長さ、上り側には
長い	● ねじの長さ、上り側には ■ ねじの長さ、下り側には



品番	規格	材質	長さ	径	溝数	精度	重量
EA829PK-5	M5x0.8	HSSE	100	5.5	3	OH2	19g

品番	規格	材質	長さ	径	溝数	精度	重量
EA829PK-5	M5x0.8	HSSE	100	5.5	3	OH2	19g

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M5×0.8	精度	OH2
食付	4P	全長	100mm
ねじ長	16mm	首下長	24mm
シャンク径	5.5mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
突き出しセンタ	あり	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	19g
ホモ処理			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.