

品番：EA829PK-8

品名：M 8x1.25/100mm ホ°イントタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	3,090円(税抜) / 3,399円(税込)		
カタログ価格	3,090円(税抜) / 3,399円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの長さ、下り側には ■ ねじの長さ、上り側には
長い	■ ねじの長さ、上り側には ■ ねじの長さ、下り側には



品番	規格	材質	精度	全長	首下長	シャンク径	■長	■巾	溝数	重量
EA829PK-8	M8x1.25	HSSE	OH3	100mm	37mm	6.2mm	8mm	5mm	3	28g

品番	規格	材質	精度	全長	首下長	シャンク径	■長	■巾	溝数	重量
EA829PK-8	M8x1.25	HSSE	OH3	100mm	37mm	6.2mm	8mm	5mm	3	28g

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M8×1.25	精度	OH3
食付	4P	全長	100mm
ねじ長	22mm	首下長	37mm
シャンク径	6.2mm	■長	8mm
■巾	5mm	溝数	3
突き出しセンタ	あり	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	28g

ホモ処理

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.