


品番：EA829PK-8B

品名：M 8x1.25/150mm ホ° インタップ° (ステンレス用/ロング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,370円(税抜) / 5,907円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,370円(税抜) / 5,907円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/26 03:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                         |                 |       |                     |
|-------------------------|-----------------|-------|---------------------|
| メーカー                    | オーエスジー (OSG)    | 型番    | EX-LT-SUS-POT STD   |
| 呼び                      | M8×1.25         | 精度    | OH3                 |
| 食付                      | 4P              | 全長    | 150mm               |
| ねじ長                     | 22mm            | 首下長   | 37mm                |
| シャンク径                   | 6.2mm           | ■長    | 8mm                 |
| ■巾                      | 5mm             | 溝数    | 3                   |
| 突き出しセンチ                 | あり              | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| 材質                      | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量    | 40g                 |
| ホモ処理                    |                 |       |                     |
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です |                 |       |                     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.