

品番：EA829S-108

品名：M 8x1.25 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SFT STD
呼び	M8×1.25	喰付	2.5P
精度	OH3	全長	70mm
ねじ長	15mm	首下長	37mm
シャンク径	6.2mm	■長	8mm
■巾	5mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	対応被削材	中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	17g

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.