

品番：EA829SB-10BA

品名：M10x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,580円(税抜) / 5,038円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,580円(税抜) / 5,038円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 02:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------|-------|----------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | TIN-SFT STD |
| 呼び | M10×1.25 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 2.5P | 全長 | 75mm |
| ねじ長 | 10.5mm | 首下長 | 41mm |
| シャンク径 | 7mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンチ | なし | 対応被削材 | 炭素鋼、ステンレス鋼、銅など |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 24g |

TiNコーティング

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.