

品番：EA829SB-10BA

品名：M10x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)



販売価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
カタログ価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/07 17:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-SFT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M10×1.25
全長(mm)	75	食付	2.5P
ねじ長(mm)	10.5	シャンク径(mm)	7
■巾(mm)	5.5	■長(mm)	8
溝数	3	精度	STD
対応被削材	炭素鋼、ステンレス鋼、銅など		
TiNコーティング			
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.