



品番：EA829SB-10DA

品名：M10x0.75 スパイラルタップ(TiN COAT)



販売価格	6,180円(税抜) / 6,798円(税込)		
カタログ価格	6,180円(税抜) / 6,798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-SFT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M10×0.75
全長(mm)	75	食付	2.5P
ねじ長(mm)	10.5	シャンク径(mm)	7
■巾(mm)	5.5	■長(mm)	8
溝数	3	精度	STD
対応被削材	炭素鋼、ステンレス鋼、銅など		
TiNコーティング			
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.