

品番 : EA829SC-5

品名 : M 5x0.8 /100mm スハ° イカルタップ° (TiN COAT)



販売価格	4,790円(税抜) / 5,269円(税込)		
カタログ価格	4,790円(税抜) / 5,269円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 19:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	TIN-LT-SFT STD
呼び	M5×0.8	全長	100mm
■巾(mm)	4.5	食付	2.5P
ねじ長	5.6mm	首下長	24mm
シャンク径	5.5mm	溝数	3
■長(mm)	7		
TiNコーティング			
水溶性切削油剤をしようしてタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.