


品番 : EA829SC-8

品名 : M 8x1.25/100mm スパ イラルタップ° (TiN COAT)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,280円(税抜) / 5,808円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,280円(税抜) / 5,808円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/26 01:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------|------|----------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | TIN-LT-SFT STD |
| 呼び | M8×1.25 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 2.5P | 全長 | 100mm |
| ねじ長 | 8.5mm | 首下長 | 37mm |
| シャンク径 | 6.2mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンチ | なし | 被切削材 | 炭素鋼、ステンレス鋼、銅など |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 25g |

TiNコーティング

水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.