



品番：EA829SD-5

品名：M 5x0.8 スパ イルタップ° (難削材用・粉末ハイス)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 02:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-SFT STD
呼び	M5×0.8	精度	OH3
食付	3P	全長	60mm
ねじ長	16mm	首下長	24mm
シャンク径	5.5mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
突き出しセンタ	あり	被削材	高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル 鋳鉄、チタン合金、Ni基合金など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	10g

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の35~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.